



FWKP601000VERZ

**Goulotte anti-feu FWK-Plus 60x100 galvanisée**

**Caractéristiques techniques**

**Sécurité**

Classe de résistance au feu E190

**Architecture**

Nombre de côtés résistants aux feu 4

**Installation, montage**

Perforation de socle Oui

**Dimensions**

Hauteur 60 mm

Largeur 100 mm

Longueur 2000 mm

Hauteur intérieure 55 mm

Largeur intérieure 95 mm

Section intérieure 5225 - 5225 mm<sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) 20

**Matière**

Matière Acier

Traitement de surface Galvanisé

**Equipement**

Matière de la gaine Acier

**Matière**

Couleur Zinc

**Equipement**

Nombre d'agrafes par mètre 2

Peut être cloisonné Oui

Nombre de cloisons clipsables 1

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

**Illustrations | dessins**

