



WH37660900D



**FLF complet: 4x type 13 + boîte d'incorporation avec traverse de fixation/ Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

10 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Blanc

Code RAL

9010

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

125 mm

Largeur

37.50 mm

Profondeur

40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

39 mm

Profondeur de montage

34 mm

**Raccordement**

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Connectivité**

Type de montage

Installation à encastrer  
Fixation par serrage

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 13

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Capacité**

Nombre de modules

4

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

**Identification**

Avec inscription

Non

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Housse

Plaque pleine

**Textes**

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

Coffret univers FW en saillie / Coffret univers FW encastré / FLF monté en saillie
--

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui