



WH37660900D



FLF complet: 4x type 13 + boîte d'incorporation avec traverse de fixation/ Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 125 mm

Largeur 37.50 mm

Profondeur 40 mm

Nombre d'unités 4

Profondeur des boîtes d'encastrement 39 mm

Profondeur de montage 34 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal
Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Raccordement à ressort de traction

Type de montage Installation à encastrer
Fixation par serrage

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Oui

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 4

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. II transverse

Convient pour

FLF monté en saillie / FWB en saillie / FWB multimédia en saillie / FWB vide en saillie / FWU multimédia à encastrer

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui