



BRS10021019016

**Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahl vweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	100 mm
Breite	210 mm
Länge	2000 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

**Abmessungen**

Lichter innerer Querschnitt	19950 - 19950 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-------------------------------

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	69
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	82

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

**Ausstattung**

Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

# Produktdatenblatt

## BRS10021019016

### Abbildungen | Zeichnungen

