



BRS10021019016

**Parapetní kanál, oceloplechový, BRS100210, dopr. bílá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	100 mm
Šířka	210 mm
Délka	2000 mm

**Kryt, dveře**

Počet namontovatelných vík	1
Šířka horního dílu 1	80 mm
Šířka horního dílu 2	0 mm
Šířka horního dílu 3	0 mm

**Rozměry**

Vnitřní průřez vodiče	19950 - 19950 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-------------------------------

**Kapacita**

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	69
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	82

**Instalace, montáž**

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

**Materiál**

Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP40

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 90 °C
------------------	------------

**Konektivita**

Spojení kanálu	Spojky samostatně
----------------	-------------------

**Vybavení**

Včetně kabelové přichytky	Ne
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

