



FZ162NM

Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU62..

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	1003 mm
Šířka	603 mm
Hloubka	13 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo Vpravo
------------------------	-----------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----