



ZAL102P

Arm. ext. c/plat. a.1005 l.1110 p.315

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	1005 mm
Largura	1110 mm
Profundidade	315 mm
Espessura da parede lateral	3,5 mm

##### Segurança

Índice de proteção IP	IP44
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Fecho de 3 pontos
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de secções	4
Número de aberturas da placa de flange	0

##### Instalação, montagem

Montagem	Pedestal
Adequado para utilização no exterior	Sim

##### Materiais

Cor	Cinzentos-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Poliéster reforçado com vidro

##### Equipamento

Número de filas	6
-----------------	---

##### Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta dupla, simétrica

##### Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

