



B04724

Pedro coffret polyester étanche IP66 04 Porte hublot

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
Montage sur	En saillie

Equipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Avec fermeture	Oui
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	653,60 mm
Largeur	433,50 mm
Profondeur	210 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2

Dimensions

Largeur en modules	18
--------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matière

Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre
Code RAL	7035
Couleur	Gris

Equipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK10
Classe de protection (IP)	IP66
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Test au fil incandescent	960 °C