



FWB44D1

Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 192PLE, 4x4Reihen 650x1050x161mm, leer o. Tür

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	650 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

**Ausstattung**

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	4
---------------	---

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----