



FWB44D1

Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 650x1050x161

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	650 mm
Šířka	1050 mm
Hloubka	165 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Třída izolace	Třída izolace II
Typ uzamčení	Bez zámku
Mechanická odolnost IK	IK09

Vybavení

Počet polí v šířce	4
Počet otvorů v desce příruby	8

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	4
-----------------------	---

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	0
Počet zámků	0
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----