



HZ159

Barre de pontage 630A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Hauteur	200 mm
Largeur	200 mm
Profondeur	300 mm

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui