



HZ159

Barre de pontage pour HI460

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

800 A

Architecture

Nombre de pôles

4

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui