



VR10129005

**Boîte de sol 20 mod. revêt. sol 12mm nr**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|   |     |
|---|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol           | Oui |

**Dimensions**

|  |        |
|--|--------|
| Profondeur de montage                          | 84 mm  |
| Diamètre d'installation                        | 275 mm |
| Diamètre extérieur                             | 294 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 12 mm  |

**Configuration**

|  |     |
|--|-----|
| Taille de l'installation (installations sous le sol) | R10 |
|--|-----|

**Installation, montage**

|  |     |
|--|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton                    | Oui |
| Adapté à un usage extérieur                      | Non |
| Compatible avec l'installation sur faux plancher | Oui |
| Adapté au nettoyage humide                       | Non |

**Notice**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

**Matière**

|         |                |
|---------|----------------|
| Matière | Polyamide (PA) |
|---------|----------------|

**Conditions d'utilisation**

|   |      |
|---|------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 5 kN |
|---|------|

**Cache, porte**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Matériau du couvercle | Polyamide (PA) |
|-----------------------|----------------|

**Conditions d'utilisation**

|   |      |
|---|------|
| Charge verticale appliquée sur une petite surface | 3 kN |
|---|------|

**Fonctions**

|   |     |
|---|-----|
| Compatible avec les canaux sous le plancher | Oui |
|---|-----|

**Textes**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Sortie de câble | Avec sortie de câble dans le couvercle |
|-----------------|--|

**Matière**

|          |              |
|----------|--------------|
| Couleur  | Noir intense |
| Code RAL | 9005         |

**Raccordement**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 1 |
|---------------------------|---|

**Équipement**

|  |    |
|--|----|
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO | 10 |
| Nombre d'appareils pouvant être installés  | 10 |
| Nombre de boîte d'appareillage             | 3  |
| Nombre de boîtiers de dispositifs          | 3  |

**Sécurité**

|   |      |
|---|------|
| Indice de protection IP                   | IP20 |
| Résistance aux chocs IK                   | IK08 |
| Indice de protection IP en état inutilisé | IP30 |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Illustrations | dessins**

