



VR10129005

**Installatiedoos R10 rondx275mm zwart voor 12mm vloerafdekking**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	84 mm
Inbouwdiameter	275 mm
Buiten diameter	294 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

**Configuratie**

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R10
----------------------------------------------	-----

**Installatie, montage**

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

**Instructies**

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

**Materiaal**

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

**Deksel, deur**

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
------------------	----------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

**Functies**

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

**Teksten**

Leidinguitvoer	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

**Materiaal**

Kleur	Diepzwart
RAL-code	9005

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	1
---------------------------	---

**Samenstelling**

Aantal Schuko-contactdozen	10
Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	10
Aantal apparaatbehuizingen	3
Aantal outlets	3

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

