



VR10129005

**Tampa encas. Redond. D275 20M Pret 12mm**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Com estrutura de proteção para pavimento	Sim
Com ranhura para pavimento	Sim

**Dimensões**

Profundidade da montagem	84 mm
Diâmetro incorporado	275 mm
Diâmetro exterior	294 mm
Espessura do rebaixo do tapete	12 mm

**Configuração**

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	R10
--	-----

**Instalação, montagem**

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

**Instruções**

Manutenção do piso	Seco
--------------------	------

**Materiais**

Material	Poliamida (PA)
----------	----------------

**Condições de utilização**

	5 kN
--	------

**Tampa, porta**

Material da cobertura	Poliamida (PA)
-----------------------	----------------

**Condições de utilização**

	3 kN
--	------

**Funções**

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

**Texto**

Saída do cabo	Com saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

**Materiais**

Cor	Preto
Código RAL	9005

**Conexão**

Número de entradas de condutores	1
----------------------------------	---

**Equipamento**

Número de tomadas SCHUKO	10
Número de dispositivos embutidos	10
Número de caixas de dispositivos	3
Número de caixas de saída	3

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK08
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

**Imagens e esquemas**

