



VR10129005

Golvbox Plast, inf.-mått Ø 275mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggn.	Ja

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	84 mm
Inbyggnadsdiameter	275 mm
Ytterdiameter	294 mm
Tjocklek på matturspårning	12 mm

Konfiguration

Installationsstorlek	R10
----------------------	-----

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Polyamider (PA)
----------	-----------------

Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	5 kN
Vertikal belastning på små ytor	3 kN

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Material

Färg	Kolsvart
RAL-kod	9005

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
--------------------------	---

Utrustning

Antal uttag	10
Antal inbyggda enheter	10
Antal apparathöljen	3
Antal uttagslådor	3

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtåligghet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

