



16651404

Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Trostruke tipke

Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 55 mm

Širina 55 mm

Dubina 7 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Pogodno za

S.x/B.x

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da