



20318989



Temp.-Regler 24V m. Öffner, Z-Stk., Wippsch. , LED S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänz.

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Elektrischer Strom

Nennstrom 4 A

Max. Schaltstrom 10 A

Spannung

Nennspannung 24 - 24 V

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 24 V AC/DC

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 5 - 30 °C

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Metall
Kunststoff

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 50,90 mm

Bildschirm

Mit Display Nein

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz 0,50 K

Ausführung Raumtemperaturregler Raumtemperaturregler

Fühlerart Bimetall

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Anschluss

Kontaktart 1NC

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung Heizung

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse I (1%)

Texte

Montageart Ohne Spreizkrallen

Anschlussart Mit Steckklemme

Thermische Rückführung Mit thermischer Rückführung

Aufdruck Mit Aufdruck

Anschluss Mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja