



FZ026NV

Tür, univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 1250x300mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1219 mm
Breite	269 mm
Tiefe	12 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzart IP	IP3X
Schliessungstyp	Stangenschloss

Ausstattung

Anzahl Felder	1
---------------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----