



937722505



**Kontroll-Taster, Schließer, rote Linse, Integro - Design Flow/Pure, anthr. mt.**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	55,50 mm
Breite	55,50 mm
Tiefe	24,10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel-taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Mit integrierter Glühlampe Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

integro	
---------	--