



B01735

Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 150x80 et TA-G 150x80 blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

##### Réglages

Plage d'angles	70 - 120
----------------	----------

##### Dimensions

Hauteur	80 mm
Largeur	150 mm

##### Matière

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc
Code RAL	9010

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP40

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

##### Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

##### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

##### Adapté à

TA-E/EN 150x80 / TA-G/GN 150x80
---------------------------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui