




Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß

EE820



Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	140 -140 °

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
----------------------------------	--------------

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2.50 - 2.50 m
------------------------	---------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Weiss
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja