



VB318MMP

**Multimediakast vega 1R. 18MOD. - volle deur**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

**Capaciteit**

Aantal modules	18
----------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	625 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1

**Afmetingen**

Aantal breedte-eenheden	18
-------------------------	----

**Deksel, deur**

Deuris transparant	Nee
--------------------	-----

**Materiaal**

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

**Uitrusting**

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Ja

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Beschermingsgraad IP	IP00
Type slot	Klikslot Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C