



162909

### Bilanciere wg UP IP44 bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

##### Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

##### Serie

Altezza	83,70 mm
Larghezza	84,30 mm
Profondità	15 mm

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK02

##### Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Etichettatura	Con campo di scrittura
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si