



FWB43D1

Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, bez přístrojového roštu a dveří, 650x800x161

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|------------------|--------|
| Výška | 650 mm |
| Šířka | 800 mm |
| Hloubka | 165 mm |
| Tloušťka bočnice | 1 mm |

Bezpečnost

| | |
|-----------------|-----------------|
| Stupeň krytí IP | IP30 |
| Třída izolace | Třída izolacell |
| Typ uzamčení | Bez zámku |

Vybavení

| | |
|------------------------------|---|
| Počet polí v šířce | 3 |
| Počet otvorů v desce příruby | 6 |

Instalace, montáž

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Montáž | Montáž na omítku |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |

Materiál

| | |
|----------|-------------------|
| Barva | Bílá |
| Kód RAL | 9010 |
| Povrch | Práškové lakování |
| Materiál | Ocel |

Vybavení

| | |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 4 |
|-----------------------|---|

Kryt, dveře

| | |
|-----------------------|----|
| Počet dveří rozvaděče | 0 |
| Počet zámků | 0 |
| Dveře/kryt průhledné | Ne |

Elektrický proud

| | |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 125 A |
|-----------------|-------|

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|