



KDE04087011

#### **Klappdeckel E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau**

##### **Technische Eigenschaften**

###### **Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

###### **Abmessungen**

Einbautiefe	54 mm
Einbaubreite	247 mm
Einbaulänge	147 mm
Länge	161 mm
Breite	261 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	8 mm

###### **Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	E04
--------------------------------	-----

###### **Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Nein
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

###### **Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

###### **Werkstoff**

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

###### **Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

###### **Einsatzbedingungen**

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN
--------------------------------------	--------

###### **Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

###### **Form**

Form	Rechteckig
------	------------

###### **Texte**

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
--------------	----------------------------

###### **Werkstoff**

Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

###### **Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	4

###### **Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Anzahl der Gerätetische	2

###### **Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

