



KDE04087011

**Scharnierdeksel E04 147x247mm grijs voor 8mm vloerafdekking**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	54 mm
Inbouwbreedte	247 mm
Inbouwlengte	147 mm
Lengte	161 mm
Breedte	261 mm
Dikte van tapijt uitsparing	8 mm

**Configuratie**

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	E04
--	-----

**Installatie, montage**

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Nee

**Instructies**

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

**Materiaal**

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

**Deksel, deur**

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	1,5 kN
--	--------

**Deksel, deur**

Type deur	Klapdeksel
-----------	------------

**Funcies**

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

**Vorm**

Vorm	Rechthoekig
------	-------------

**Teksten**

Leidinguitgang	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

**Materiaal**

Kleur	IJzergrijs
RAL-kleur	7011

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	1
---------------------------	---

**Uitrusting**

Aantal stopcontacten	4
Aantal ingebouwde apparaten	4
Aantal apparaatbehuizingen	2
Aantal stopcontactdozen	2

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

#### Afbeeldingen | tekeningen

