



KDE04087011

**Klappdeckel E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

**Abmessungen**

Einbautiefe	54 mm
Einbaubreite	247 mm
Einbaulänge	147 mm
Länge	161 mm
Breite	261 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	8 mm

**Konfiguration**

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	E04
---------------------------------	-----

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Nein
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Nasspflege	Nein

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1.5 kN
--------------------------------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Klappdeckel
------------------	-------------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Form**

Form	Rechteckig
------	------------

**Texte**

Kabelausschluss	Mit Kabelausschluss im Deckel
-----------------	-------------------------------

**Werkstoff**

Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	1
---------------------------------	---

**Ausstattung**

Anzahl der Steckdosen SCHUKO	4
Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Gerätebecher	2

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

