



29528982



LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Verbrauchte Leistung in W 0,50 W

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Art der Lampe LED

Werkstoff

Farbe Weiß
RAL Nummer 1013
Glanzgrad Glänzend
Werkstoff Metall
Kunststoff
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 70 mm
Breite 70 mm
Tiefe 50 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Beschriftung Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht stören/Zimmer reinigen und Bitte eintreten/Bitte warten liegen bei
Aufdruck Ohne Aufdruck

Geeignet für

S.x/B.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja