



85346183



**KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink B.7 alu, matt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Empfohlene Montagehöhe	2,20 - 2,20 m
Montagehöhe	2,20 - 2,20 m

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
Minimale Einschaltdauer	1 s

**Funktionen**

Maximale Einschaltdauer	180 min
-------------------------	---------

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

**Lieferumfang**

Busan Kopplung inklusive	Ja
--------------------------	----

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

**Erfassung**

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
Erfassungswinkel horizontal	90 - 180

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

**Texte**

Funktion	Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----