



REN610Y



## Video-Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA

### Technische Eigenschaften

#### Konnektivität

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

#### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Edelstahl

### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

### Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs	5,80 VA
-------------------------------------	---------

### Abmessungen

Abmessungen	120 x 120 mm
Höhe	120 mm
Breite	120 mm
Tiefe	36 mm
Kamerakuppel Durchmesser	33 mm

### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

### Leistung

Leistungsaufnahme standby	0,14 W
---------------------------	--------

### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio + Video
Funktion	Sehen

### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm²
-------------------	-----------

### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54

### Ausstattung

Modulare Bauweise	Ja
-------------------	----

### Texte

Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen Anschluss für Modul-Verbindungskabel
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung LED Nachtbeleuchtung für Kamera
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz

### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----