



85346177



KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.5 alu, lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|------------------------|---------------|
| Empfohlene Montagehöhe | 2,20 - 2,20 m |
| Montagehöhe | 2,20 - 2,20 m |

Einstellungen

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Unterstützten Einstellmodus | quicklink |
| Minimale Einschaltdauer | 1 s |

Funktionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Maximale Einschaltdauer | 180 min |
|-------------------------|---------|

Konnektivität

| | |
|------------------------|----|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Ja |
|------------------------|----|

Lieferumfang

| | |
|-------------------------|----|
| Busankopplung inklusive | Ja |
|-------------------------|----|

Beleuchtung

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Ansprechelligkeit einstellbar | 5 - 1000 lx |
|-------------------------------|-------------|

Erfassung

| | |
|------------------------------|-----------|
| Erfassungswinkel einstellbar | 45 - 90 ° |
| Erfassungswinkel horizontal | 90 - 180 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Werkstoff

| | |
|-----------|-------------|
| Werkstoff | Thermoplast |
|-----------|-------------|

Texte

| | |
|----------|--|
| Funktion | Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden Resetfunktion (Auf Werkseinstellung) |
|----------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|