



HZ023

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 125-630A(HA)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης Fast-on

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης Εμπρός

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Σύνδεση

Είδος επαφών 1x αλλαγή

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι