



WH20881203B

kallysto UP-Kleinkombin.: 2x Leucht-Impulstaster + T13 + Bef.-Pl. + Front Grau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	77 x 77 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----