



85346139



## KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,20 - 2,20 m
Montagehöhe	2,20 - 2,20 m

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
Minimale Einschaltdauer	1 s

#### Funktionen

Maximale Einschaltdauer	180 min
-------------------------	---------

#### Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

#### Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

#### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
Erfassungswinkel horizontal	90 - 180

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

#### Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

#### Texte

Funktion	Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	---

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----