



HZ074

Aansluitklemmen 3-polig 250 A (3 stuks)

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 400 A

Uitvoering

Aantal polen 3

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 16 - 185 mm²

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja