

**NH2-HR3P-LLH 3W. Kl.0,5 400A 1Schließer 1Öffner auf Steckerl. nach CH-EICHRECHT**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherung**

Sicherungsgrösse

NH2

**Architektur**

Polanzahl

3

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

400 A

Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B

400 A

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment

30 - 30 Nm

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele

200

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele

800

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

136 W

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

95 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

95 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen**

Höhe

149.50 mm

Breite

280 mm

Länge

590 mm

**Spannung**

Isolationsspannung Ui

1000 V

Stossspannungsfestigkeit

8000 V

**Kabel**

Kabeleinführungsstelle

Seite

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja