

NH2-HR3P-LLH 3W. KI.0,5 400A 1Schl. 1Öffn. Elektr.Sich.Überw. nach CH-EICHRECHT

**Technische Eigenschaften**

**Sicherung**

Sicherungsgrösse NH2

**Architektur**

Polanzahl 3

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 400 A

Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B 400 A

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment 30 - 30 Nm

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 200

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele 800

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 110 W

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 35 - 300 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 35 - 300 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen**

Höhe 149.50 mm

Breite/Dicke Sammelschiene 10 - 10 mm

Länge 590 mm

**Spannung**

Isolationsspannung Ui 1000 V

Stossspannungsfestigkeit 8000 V

**Kabel**

Kabeleinführungsstelle Seite

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja