



VKS13SH

## Uitbreidingsset Ventilatieschakelaar

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

#### Spanning

Nominale spanning U <sub>e</sub>	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
-----------------	------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 16 mm <sup>2</sup>
--	------------------------

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 10 mm <sup>2</sup>
--	------------------------

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----