



WH20881205B

**kallysto KLK: 2x poussoir lumineux + T13 + plaque de fixation + face Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matière	Duroplast
Finition	Mat

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Oui
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----