



BRS6513017035

**socle de geulotte, acier**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	68 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm

**Cache, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

**Dimensions**

Section intérieure	7700 - 7700 mm <sup>2</sup>
--------------------	-----------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	18
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	32

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, 45 mm
----------------------------------	-----------------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matière**

Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

**Équipement**

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

