



BRS6513017035

socle de geulotte, acier

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure	7700 - 7700 mm ²
--------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	18
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	32

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, 45 mm
----------------------------------	-----------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

