



BRS6513017035

tehalit.BRS Podstawa 130mm, stalowa, jasnoszara

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	68 mm
Szerokość	130 mm
Długość	2000 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	0 mm
Szerokość osłony 3	0 mm

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	7700 - 7700 mm ²
--------------------------------	-----------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	18
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	32

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60 mm, 45 mm
-----------------------------	-----------------------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materialy

Materiał	Stal
Obróbka	Malowany proszkowo
Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

