



BRS6513017035

**BRS, bodemprofiel 68x130 mm, 2 m, lichtgrijs**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	68 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Deur 2	0 mm
Dekselbreedte 3	0 mm

**Afmetingen**

Binnendoorsnede	7700 - 7700 mm <sup>2</sup>
-----------------	-----------------------------

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	18
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	32

**Compatibiliteit**

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, 45 mm
------------------------------------	------------------------

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

**Materiaal**

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

**Samenstelling**

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

