



BRS6513017035

BRS, bodemprofiel 68x130 mm, 2 m, lichtgrijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Dekselbreedte 1	80 mm
Deur 2	0 mm
Dekselbreedte 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	7700 - 7700 mm ²
-----------------	-----------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	18
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	32

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, 45 mm
------------------------------------	------------------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

