



GZUAE2ALAN

Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Alu

#### Tekniska egenskaper

##### Anslutning

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Anslutning/anslutningstyp | UAE/IAE (ISDN) |
| Antal anslutningar        | 2              |

##### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 2 |
|---------------|---|

##### Material

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Färg         | Aluminium                             |
| RAL-kod      | 9006                                  |
| Ytbehandling | Matt                                  |
| Material     | ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) |
| Behandling   | Obehandlad                            |

##### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 55 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Djup  | 13 mm |

##### Anslutning

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Typ av montering | Skruvanslutning<br>Skruvmontering<br>Snabbanslutning |
|------------------|------------------------------------------------------|

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP00 |
| Slagtålighet IK     | IK07 |

##### Text

|          |               |
|----------|---------------|
| Märkning | Utan märkfält |
|----------|---------------|

##### Lämplig för

Hager enheter multimedia BRX

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

#### Illustrationer | teckningar

