



1087710900

K.1/K.5 - botão rotat. 0-1-2-3, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	55 mm
Profundidade	20 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP44
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Textos

Impressão	Com gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

Berker K.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim