



LVZ00DU185

**Blindgerät Reserveplatz Gr.00-185 Gr.1-3**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	160 A
-----------	-------

**Sicherung**

Sicherungsgrösse	NH00
------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
--------------------	-------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

**Abmessungen**

Abstand Sammelschienen	185 mm
------------------------	--------

Höhe	741 mm
------	--------

Tiefe	123 mm
-------	--------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Elektrischer Schutz**

Mit Fehleranzeige	Nein
-------------------	------

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----