



LVZ00DU185S

Blindgerät für Reserveplatz Gr.00-185

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH00
------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
Montageart	Schraubbefestigung

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
Art der Anschlussraumabdeckung	Ohne

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene	14 - 14 Nm
--	------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 690 V
-------------------------------	-------------

Abmessungen

Abmessungen	741 x 50 mm
Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	741 mm
Tiefe	123 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Elektrischer Schutz

Mit Fehleranzeige	Nein
-------------------	------

Funktionen

Doppelt unterbrechend	Nein
-----------------------	------

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
---	-----

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja