



LVZ00DU185S

Unité fictive taille 00-185

Caractéristiques techniques

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

Connectivité

Type de connexion / prise	Sans
---------------------------	------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Raccordement

Type de connexion / prise	Sans
---------------------------	------

Type de couvercle terminal	Sans
----------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Installation, montage

Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres	14 - 14 Nm
--	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	690 - 690 V
------------------------------	-------------

Dimensions

Dimensions	741 x 50 mm
------------	-------------

Distance des barres omnibus	185 mm
-----------------------------	--------

Hauteur	741 mm
---------	--------

Profondeur	123 mm
------------	--------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Protection électrique

Avec indicateur de défaut	Non
---------------------------	-----

Fonctions

Double coupure	Non
----------------	-----

Matière

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
---	-----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----